



PrimaVision Power for CDM

HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz

PrimaVision Power gear is designed for optimal performance of 100 and 150 W CDM lamps – ideal where high-intensity light is key.

产品数据


運轉與電力				
輸入電壓	220 至 240 V			
線路頻率	50 to 60 Hz			
輸入頻率	50 至 60 Hz			
接地外洩電流 (最大)	0.35 mA			
浪湧電流寬度	.50 ms			
浪湧電流尖峰值 (最大值)	50 A			
MCB 上的產品數量 (16A 類型 B) (規範)	6			
配線				
從裝置到燈泡的纜線長度	2.0 m			
連接器類型	插入			
温度				
環境溫度範圍	-20℃至60℃			
T 盒使用時間 (正常情況)	75 ℃			
⊤盒上限(最大)	85 ℃			

機械與外罩	
外罩	/S
認證與應用	
核准標記	F 標記 CE 標記 VDE 認證 VDE-EMV 認證 CB 認證
產品資料	
下訂產品名稱	HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz
完整產品名稱	HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz
完整產品代碼	871150091052330
訂單代碼	913700614066
材質 Nr. (12NC)	913700614066
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8711500910523
分子 - 每一外盒包装	12
EAN/UPC - 箱	8711500910530

Datasheet, 2023, 四月 16 要更改的数据主题

PrimaVision Power for CDM

二维绘图



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV C 150 /S CDM	4.8 mm	32.0 mm	135.0 mm	123.5 mm	75.0 mm	63.5 mm
220-240V 50/60Hz						

