

# PHILIPS

## Lighting



# PrimaVision Power for CDM

## HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz

PrimaVision Power gear is designed for optimal performance of 100 and 150 W CDM lamps – ideal where high-intensity light is key.

### 产品数据

#### 基本資訊

燈具類型	CDM
燈具數	1 件/單位
適合室外使用	NO
MCB 產品數量 (16A B 型) (標稱)	6
自動重新啟動	Yes

#### 運作和電氣

輸入電壓	220-240 V
輸入頻率	50 至 60 Hz
操作頻率 (標稱)	0.14 kHz
功率因數 100% 負載 (標稱)	0.95
啟動電壓 (最大)	5.0 kV
啟動關閉時間 (標稱)	20 min
電源電壓效能 (AC)	-10%~+6%
電源電壓安全 (AC)	-18%~+10%
對地洩漏電流 (最大)	0.35 mA
湧入電流寬度	.50 ms
恆功率偏差	-3%/+3%
功率損耗 (標稱)	10 W
湧入電流峰值 (最大)	50 A

#### 接線方式

相互輸出線路續線容量 (標稱)	200 pF
裝置至燈具的續線長度	2.0 m
線長	10.0-11.0 mm
安定器接觸線橫切面 (最小)	0.50-2.50 mm <sup>2</sup>
接頭類型	嵌入

#### 系統特性

額定安定器 - 燈具功率	150 W
--------------	-------

#### 溫度

T 環境 (最大)	60 °C
T 環境 (最小)	-20 °C
T 儲存 (最大)	85 °C
T 儲存 (最小)	-25 °C
T 盒使用時間 (標稱)	75 °C
T 盒上限 (最大)	85 °C

#### 機械和殼體

外罩	/S
----	----

## PrimaVision Power for CDM

### 應用


主動式溫度保護	YES
EMI 9 kHz ...300MHz	CISPR 15 ed 7.2
震動標準	IEC60068-2-6 F c
碰撞標準	IEC 60068-2-29 Eb
認證標誌	F 標誌 CE 標示 VDE 認證 VDE-EMV 認證 CB 認證
交流聲等級	無

### 產品參數

完整產品碼	871150091052330
-------	-----------------

訂購產品名稱	HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - 產品	8711500910523
訂購代碼	913700614066
分子 - 各件數量	1
分子 - 每一外盒內件數	12
材質編號(12NC)	913700614066
淨重 (件)	0.360 kg

### 二维绘图



HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4.8 mm	32.0 mm	135.0 mm	123.5 mm	75.0 mm	63.5 mm

