



PrimaVision Power for CDM

HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz


Ο εξοπλισμός PrimaVision Power έχει σχεδιαστεί για τη βέλτιστη απόδοση των λαμπτήρων CDM ισχύος 100 και 150 W – ιδανικός όπου απαιτείται φως υψηλής έντασης.

Δεδομένα Προϊόντων

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Ένταση ρεύματος διαρροής γείωσης (μέγ.)	0,35 mA
Πλάτος έντασης ρεύματος εκκίνησης	,50 ms
Μέγιστη ένταση ρεύματος εκκίνησης (μέγ.)	50 A
Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A Τύπου B) (ονομ.)	6
Καλωδίωση	
Μήκος καλωδίου από τη συσκευή στον λαμπτήρα	2,0 m
Τύπος βύσματος	Ένθεμα
Θερμοκρασία	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 °C έως +60 °C
Διάρκεια ζωής θερμ. περιβλήματος (ονομ.)	75 °C
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος σε λειτουργία (μέγ.)	85 °C
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλημα	
Περιβλημα	/S

Εγκριση και Εφαρμογή	
Σημάνσεις εγκρίσεων	Σήμανση F Σήμανση CE Πιστοποιητικό VDE Πιστοποιητικό VDE-EMV Πιστοποιητικό CB
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Πλήρες όνομα προϊόντος	HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871150091052330
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	HID-PVC150/S
Κωδικός παραγωγέας	91052330
Αρ. υλικού (12NC)	913700614066
Τοπικός κωδικός	HID-PVC150/S
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500910523
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	12
EAN/UPC - Κιβώτιο	8711500910530

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	32,0 mm	135,0 mm	123,5 mm	75,0 mm	63,5 mm

