



PrimaVision Power para CDM

HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz

El equipo PrimaVision Power está diseñado para un rendimiento óptimo de las lámparas CDM de 100 y 150 W, idóneas donde es imprescindible una alta intensidad de luz.

Datos del producto

Información general	
Tipo de lámpara	CDM
Número de lámparas	1 pieza/unidad
Apto para uso en exteriores	No
Número de productos en MCB (16 A tipo B) (nom.)	6
Reencendido automático	Sí
Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	220-240 V
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Frecuencia operativa (nom.)	0.14 kHz
Factor de potencia (100% carga) (nom.)	0,95
Voltaje para encendido (máx.)	5,0 kV
Tiempo de apagado de encendido (nom.)	20 min
Rendimiento de voltaje de alimentación (CA)	-10%+6%
Seguridad de voltaje de alimentación (CA)	-18%+10%
Corriente de pérdida a tierra (máx.)	0,35 mA
Anchura de corriente de irrupción	,50 ms
Desviación de potencia constante	-3%/+3%
Pérdidas de potencia (nom.)	10 W


Pico de corriente de irrupción (máx.)	50 A
Cableado	
Capacidad de cables de salida mutuos (nom.)	200 pF
Longitud de cable de dispositivo a lámpara	2,0 m
Longitud de tira de cable	10.0-11.0 mm
Corte transversal del cable de contacto del balasto	0.50-2.50 mm ²
Tipo de conector	Inserción
Características del sistema	
Potencia lámpara-balasto nominal	150 W
Temperatura	
T ambiente (máx.)	60 °C
T ambiente (mín.)	-20 °C
T de almacenamiento (máx.)	85 °C
T de almacenamiento (mín.)	-25 °C
Vida útil con temperatura (nom.)	75 °C
Temperatura máxima (máx.)	85 °C

PrimaVision Power para CDM

Mecánicos y de carcasa	
Carcasa	/S
Aprobación y aplicación	
Protección térmica activa	Sí
EMI 9 kHz... 300 MHz	CISPR 15 ed 7.2
Estándar de vibración	IEC60068-2-6 F c
Estándar de golpes	IEC 60068-2-29 Eb
Certificados disponibles	Marcado F Marca CE Certificado VDE Certificado VDE-EMV Certificado CB
Nivel de zumbido y ruido	Inaudible

Datos de producto	
Código de producto completo	871150091052330
Nombre de producto del pedido	HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Producto	8711500910523
Código de pedido	91052330
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	12
N.º de material (12NC)	913700614066
Peso neto (pieza)	0,360 kg

Plano de dimensiones



HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	32,0 mm	135,0 mm	123,5 mm	75,0 mm	63,5 mm

