



HF-REGULATOR II TL-D -lampuille

HF-R 418 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Elektroninen HF-liitäntälaite himmennykseen, analoginen protokolla (1–10 V), TL-D-lamppuja varten. Liitäntälaite on suunniteltu ensisijaisesti sisäkäyttöön. Ulkotilojen käyttökohteissa valaisimen on täytettävä vähintään luokanvaatimukset ja sen on oltava riittävän hyvin vesi- ja pölysuojattu. Asennuksessa on otettava huomioon, että kokonaisuuden on oltava ukkossuojattu ja muilta osin täytettävä vastaavan tyyppillisen asennus- ja käyttökohteen sähkölaitteilta vaadittavat suojausmääräykset.

Tuotetiedot

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Maavuotovirta (suurin)	0,5 mA
Syttymisvirran leveys	0,40 ms
Syttymisvirtapiikki (suurin)	45 A
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) (nim.)	12
Johdotus	
Tuloliitäntöjen liitintyyppi	WAGO 251 -yleisliitin [Sopii sekä automaattiseen johdotukseen (ALF and ADS) että manuaaliseen johdotukseen.]
Lähtöliitännän liitintyyppi	WAGO 251 -yleisliitin [Sopii sekä automaattiseen johdotukseen (ALF and ADS) että manuaaliseen johdotukseen.]


Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	–20...50 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Ohjauskäyttöliittymä	1–10V
Mekaaniset tiedot ja runko	
Runko	L 359x39x22
Merkinnät ja luokitukset	
Suojausluokan koodi	IP20 [Sormisuojaattu]
Energiatohokkuusluokka	A1 BAT
Turvallisuusstandardi	IEC 61347-2-3
Ympäristöstandardi	ISO 14001
Hyväksyntämerkit	CE-merkintä ENEC-todistus VDE-EMV-todistus
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	HF-R 418 TL-D EII 220–240V 50/60Hz

HF-REGULATOR II TL-D -lampuille

Koko tuotenimi	HF-R 418 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871150091366130
Tilauuskoodi	91366130
Tuotekoodi (12NC)	913700614666
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1

EAN/UPC - tuote/kotelo	8711500913661
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC – laatikko	8711500913678

Mittapiirros



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-R 418 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	22 mm	359 mm	350 mm	39 mm

