



HF-REGULATOR II TL5-lampuille

HF-R 424 TL5/PL-L EII 220-240V 50/60Hz

Elektroninen HF-liitäntälaite himmennykseen, analoginen protokolla (1–10 V) TL5 HE/HO- ja TL5 Eco -lamppuja varten. Liitäntälaite on suunniteltu ensisijaisesti sisäkäyttöön. Ulkotilojen käyttökohteissa valaisimen on täytettävä vähintään luokanvaatimukset ja sen on oltava riittävän hyvin vesi- ja pölysuojattu. Asennuksessa on otettava huomioon, että kokonaisuuden on oltava ukkossuojattu ja muilta osin täytettävä vastaavan tyyppillisen asennus- ja käyttökohteen sähkölaitteilta vaadittavat suojausmääräykset.

Tuotetiedot


Käyttö- ja sähkö tiedot		Käyttölämpötila	
Tulojännite	220–240 V	Käyttölämpötila-alue	–20...50 °C
Viivatiheys	50 to 60 Hz	Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Syöttötaajuus	50–60 Hz	Ohjauskäyttöliittymä	1-10V
Maavuotovirta (suurin)	0,5 mA	Mekaaniset tiedot ja runko	
Syttymisvirran leveys	0,40 ms	Runko	L 359x39x22
Syttymisvirtapiikki (suurin)	45 A	Merkinnät ja luokitukset	
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) (nim.)	12	Suojausluokan koodi	IP20 [Sormisuojaattu]
Johdotus		Energiatohokkuusluokka	A1 BAT
Tuloliitäntöjen liitintyyppi	WAGO 251 -yleisliitin [Sopii sekä automaattiseen johdotukseen (ALF and ADS) että manuaaliseen johdotukseen.]	Turvallisuusstandardi	IEC 61347-2-3
Lähtöliitännän liitintyyppi	WAGO 251 -yleisliitin [Sopii sekä automaattiseen johdotukseen (ALF and ADS) että manuaaliseen johdotukseen.]	Ympäristöstandardi	ISO 14001
		Hyväksyntämerkit	CE-merkintä ENEC-todistus VDE-EMV-todistus

HF-REGULATOR II TL5-lampuille

Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	HF-R 424 TL5/PL-L EII 220-240V 50/60Hz
Koko tuotenimi	HF-R 424 TL5/PL-L EII 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871150091374630
Paikallisen koodin kuvaus	4026930
Tilauskoodi	91374630
Tuotekoodi (12NC)	913700614866

Paikallinen koodi	4026930
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8711500913746
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC – laatikko	8711500913753

Mittapiirros



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-R 424 TL5/PL-L EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	22 mm	359 mm	350 mm	39 mm

