



HID sytyttimet

SND 88 400V 50/60HZ

HID-sytyttimet sarjajärjestelmiin


Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Käyttökoodi	88
Lampputyyppi	GP-SON
Lamppujen määrä	1 kappale/yksikkö
Käyttö ja sähkö tiedot	
Ottojännite	400 V
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Sytytystyyppi	Semi-Parallel
Sytytysriityksiä	3
Käynnistysaika (suurin)	1185 s
Sytytysjännite (suurin)	5,0 kV
Sytytysjännite (min.)	3,7 kV
Reagoitijännite	290 V
Verkköjännitteen suorituskyky (vaihtovirta)	-8%+6%
Verkköjännitteen suojaus (vaihtovirta)	-10%+10%
Tehohäviöt (nim.)	1.5 W
Johdotus	
Liitäntälaitteen liitäntäjohdon poikkipinta-ala	0.70–2.50 mm ²
Liitintyyppi	Screw
Järjestelmän ominaisuudet	
Liitäntälaitte-lamppu-järjestelmän teho	600 W

Lämpötila	
T-ympäristö (maks.)	80 °C
T-Ympäristö (min.)	-20 °C
T-kotelo, maksimi (suurin)	90 °C
Mekaaniset tiedot ja runko	
Runko	SNI-115
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Hyväksyntämerkinnät	CE merkintä ENEC sertifikaatti
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871150091034940
Tilastuotteen nimi	SND 88 400V 50/60Hz
EAN/UPC – tuote	8711500910349
Tilauuskoodi	91034940
Sähkönumero	4025846
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	120
Materiaalinumero (12NC)	913700615067
Nettopaino (kappale)	0,069 kg

HID sytyttimet

Mittapiirros



Product	D1	C1	A1	A2	B1
SND 88 400V 50/60Hz	4,3 mm	38,5 mm	114,5 mm	95,0 mm	41,5 mm

SND 88 400V 50/60Hz

