



HF-Performer II Xtreme for TL5/TL-D lamps

HF-P Xt 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

通过强大的驱动技术提高应用程序的质量 HF-Performer Xtreme 是飞利浦独有的 X 技术，可确保在最恶劣的条件下具有最长的使用寿命和最高的可靠性。此镇流器主要针对室内应用而设计。对于室外应用，至少应该为 I 类灯具且充分做到防水防尘。灯具应避免发生亮度激增的情况，或者在此类典型安装和应用中，应该采取任何其他必要的电气保护措施

产品数据

操作和电气	
输入电压	220 至 240 V
线频率	50 to 60 Hz
输入频率	50 至 60 Hz
侵入电流宽度	0.270 ms
侵入电流峰值 (最大)	18 A
MCB 上的产品数量 (16A 类型 B)(标称) 28	
布线	
连接器类型输入端子	WAGO 251 通用连接器 [适用于自动连线 (ALF 和 ADS) 和手动连线]
连接器类型输出端子	WAGO 251 通用连接器 [适用于自动连线 (ALF 和 ADS) 和手动连线]
温度	
环境温度范围	-25 °C 至 60 °C
外壳温度使用寿命 (标称)	75 °C

最大外壳温度 (最大)	75 °C
机械和外壳	
外壳	L 360x30x28
审批和申请	
IP 等级	IP20 [手指保护]
能效指数	A2
安全标准	IEC 61347-2-3
环保标准	ISO 14001
批准标志	CE 标记 ENEC 证书 VDE-EMV 证书


产品数据	
订单产品名称	HF-P Xt 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
完整的产品名称	HF-P Xt 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
完整产品代码	871150091200830
订购代码	913700617766
材料编号 (12NC)	913700617766

HF-Performer II Xtreme for TL5/TL-D lamps

计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	8711500912008
计算器 - 每个外包装箱中的包数	12

EAN/UPC - 案例	8711500912015
--------------	---------------

二维绘图



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P Xt 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4.2 mm	28.0 mm	360.0 mm	350.0 mm	30.0 mm

