



HF-PERFORMER II Xtreme TL-5/TL-D

HF-P XT 158 TL-D EII 220-240V 50/60HZ

HF-Performer Xtreme är en unik X-teknik från Philips som garanterar bästa möjliga driftsäkerhet under hela livslängden för lampor och ger HF-systemet förlängd och driftsäker livslängd med energieffektivitetsindex A2 (CELMA EEI).

Produktdata


Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Ingående ström, bredd	0,270 ms
Startströmstopp (max)	18 A
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)	
28	
Kabalage	
Kopplingstypens ingångsterminaler	WAGO 251 universalkontaktdon [Lämpligt för både automatisk (ALF och ADS) och manuell kabeldragning]
Kopplingstypens utgångsterminal	WAGO 251 universalkontaktdon [Lämpligt för både automatisk (ALF och ADS) och manuell kabeldragning]
Temperatur	
Omgivningstemperatur	–25 °C till +60 °C
T-Case, livslängd (nom)	75 °C
T-Case max. (max)	75 °C

Mekanik och armaturhus	
Armaturhus	L 360x30x28
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Energieffektivitetsindex	A2
Säkerhetsstandard	IEC 61347-2-3
Miljöstandard	ISO 14001
Godkännandemärkningar	CE-märkning ENEC-certifikat VDE-EMV-certifikat
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	HF-P Xt 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
Fullständigt produktnamn	HF-P XT 158 TL-D EII 220-240V 50/60HZ
Full EOC	871150091204630
Beställningsnummer	91204630
Materialnummer (12NC)	913700617966
Lokal kod	7981077
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500912046
Räknare - antal förpackningar per kartong	12

HF-PERFORMER II Xtreme TL-5/TL-D

EAN/UPC - Hölje	8711500912053
-----------------	---------------

Måttskiss



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P Xt 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

