



HF-Regulator II para lámparas TL5

HF-R 2 14-35 TL5 EII 220-240V 50/60Hz

Balasto de atenuación electrónico de alta frecuencia, que utiliza el protocolo analógico (1-10 V) para las lámparas TL5 HE/HO y TL5 Eco

Datos del producto

Operación y aspectos eléctricos	
Voltaje de entrada	220 a 240 V
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Corriente de fuga a tierra (máx.)	0,5 mA
Ancho de corriente de irrupción	0,40 ms
Pico de corriente de irrupción (máx.)	45 A
Cantidad de productos en MCB (16 A Tipo B) (nominal)	12

Cableado	
Terminales de entrada de tipo de conector	Conector universal WAGO 251 [Apropiado para cableado automático (ALF y ADS) y manual]
Terminales de salida de tipo de conector	Conector universal WAGO 251 [Apropiado para cableado automático (ALF y ADS) y manual]

Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 50 °C

Controles y atenuación	
Interfaz de control	1-10V

Mecánica y carcasa	
Carcasa	L 360x30x21


Aprobación y aplicación	
Código de protección de ingreso	IP20 [Protección para los dedos]
Índice de eficiencia energética	A1 BAT
Estándar de seguridad	IEC 61347-2-3
Norma ambiental	ISO 14001
Marcas de aprobación	Marcado CE Certificado ENEC Certificado VDE-EMV

Información del producto	
Nombre del producto del pedido	HF-R 2 14-35 TL5 EII 220-240V 50/60Hz
Nombre del producto completo	HF-R 2 14-35 TL5 EII 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871150091178030
Código del pedido	913700619566
N.º de material (12NC)	913700619566
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8711500911780

HF-Regulator II para lámparas TL5

Numerador: paquetes por caja externa	12
EAN/UPC - Caja	8711500911797

Plano de dimensiones



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-R 2 14-35 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm

