


# PHILIPS

## Lighting



# HID-EXC για Λαμπτήρες SOX

## EXC 35 SOX 220-240V 50/60HZ

Ηλεκτρονικοί οδηγοί για λαμπτήρες SOX, που έχουν σχεδιαστεί για εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση του κόστους συντήρησης

### δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Κωδικός εφαρμογής	EII
Τύπος λαμπτήρα	SOX
Αριθμός λαμπτήρων	1 τεμάχιο/μονάδα
Πλήθος ανά MCB (16 A Τύπος B) (ονομ.)	30
Αυτόματη επανεκκίνηση	No

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα	
Τάση εισόδου	220 to 240 V
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Ελάχιστη τάση δικτύου λειτουργίας (ελάχ.)	180 V
Συχνότητα λειτουργίας (ονομ.)	49 kHz
Συντελεστής ισχύος 100% φορτίο (ονομ.)	0.95
Τάση εκκίνησης (μέγ.)	1,0 kV
Τάση εκκίνησης (ελάχ.)	0,4 kV
Χρόνος απενεργοποίησης εκκινήτη (ονομ.)	0,08 min
Απόδοση τάσης δικτύου (AC)	-8%--+6%
Ασφάλεια τάσης δικτύου (AC)	-10%--+10%
Ένταση ρεύματος διαρροής γείωσης (ονομ.)	0,5 mA
Τάση κορυφής εξόδου (μέγ.)	1000 V
Πλάτος ρεύματος εκκίνησης	0,15 ms
Ανοχή ισχύος λαμπτήρα	-10%/+10%

Ένταση ρεύματος εισόδου (ονομ.)	0,17 A
Μέγιστη ένταση ρεύματος εκκίνησης (μέγ.)	30 A

Καλωδίωση	
Χωρητικότητα κοινού καλωδίου εξόδου (ονόμ.)	1000 pF
Μήκος καλωδίων από το όργανο στο λαμπτήρα	10 m
Μήκος ταινίας καλωδίου	8,0 mm
Διατομή καλωδίου επαφής μπαλάστ	0,50-2,50 mm <sup>2</sup>
Τύπος βύσματος	Insert

Χαρακτηριστικά συστήματος	
Ονομαστική ισχύς μπαλάστ-λαμπτήρα	35 W
Ονομαστική ισχύς λαμπτήρα SOX	35 W
Ισχύς συστήματος με SOX	37,7 W
Ισχύς λαμπτήρα SOX	34,0 W
Απώλεια ισχύος στο SOX	3,7 W

Θερμοκρασία	
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (μέγ.)	50 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (ελάχ.)	-20 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης (μέγ.)	80 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης (ελάχ.)	-40 °C

## HID-EXC για Λαμπτήρες SOX

Διάρκεια ζωής θερμ. περιβλήματος (ονομ.)	75 °C
Θερμοκρασία περιβλήματος απενεργοποίησης (ελάχ.)	75 °C

### Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα

Περίβλημα	L 280x39x28
-----------	-------------

### Έγκριση και εφαρμογή


Φωτιστικό με προστασία IP	20
EMI 9 kHz ... 300 MHz	CISPR 15 έκδ. 7.1
Πρότυπο ασφάλειας	EN60928, 60926
Πρότυπο ποιότητας	ISO 9000:2000
Περιβαλλοντικό πρότυπο	ISO 14001
Πρότυπο εκπομπής αρμονικών ρεύματος	EN 60555.2
Πρότυπο κραδασμών	IEC68-2-6 F c
Bumps Standard	IEC 68-2-29 Eb
Πρότυπο υγρασίας	IEC 928-13

Διαπιστεύσεις	Σήμανση CE ENEC certificate CB Certificate
Βόμβος και επίπεδο θορύβου	37 dB(A)

### Στοιχεία προϊόντος

Πλήρης κωδικός προϊόντος	871150006238330
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	EXC 35 SOX 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC	8711500062383
Κωδικός παραγγελίας	06238330
Local Code	EXC35
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	25
Αρ. υλικού (12NC)	913700621466
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	0,275 kg

### Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



EXC 35 SOX 220-240V 50/60Hz

Product	D1	C1	A1	A2	B1
EXC 35 SOX 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	40,0 mm

