



HID-EXC SOX

EXC 35 SOX 220-240V 50/60HZ

Zasilacze elektroniczne dla lamp SOX; ich konstrukcja pozwala oszczędzać energię i redukować koszty utrzymania

Dane produktu

Informacje ogólne	
kod aplikacyjny	EII
Typ lampy	SOX
Liczba lamp	1 sztuka
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym	30
1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)	
Automatyczny restart	brak
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220-240 V
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Minimalne robocze napięcie sieciowe (Min)	180 V
Częstotliwość robocza (Nom)	49 kHz
Współczynnik mocy 100% obciążenia (Nom)	0,95
Napięcie zapłonu (Max)	1,0 kV
Napięcie zapłonu (Min)	0,4 kV
Czas wyłączenia zapłonu (Nom)	0,08 min
Wydajność napięcia zasilania (AC)	-8% - +6%
Bezpieczeństwo napięcia sieciowego (AC)	-10% - +10%
Prąd upływu (Nom)	0,5 mA
Skok napięcia wyjściowego (Max)	1000 V
Szerokość prądu rozruchowego	0,15 ms
Tolerancja poboru mocy	-10% / +10%
Prąd wejściowy (nom.)	0,17 A


Szczyt prądu rozruchowego (Max)	30 A
Okablowanie	
Wydajność przewodu wyjściowego – Wzajemna (Nom)	1000 pF
Długość przewodu od urządzenia do lampy	10 m
Długość przewodu	8,0 mm
Przekrój przewodu kontaktowego statecznika	0,50-2,50 mm ²
Typ złącza	wkładka
Cechy systemu	
Znamionowa moc konfiguracji lampa-statecznik	35 W
Znamionowa moc lampy SOX	35 W
Moc systemu SOX	37,7 W
Moc źródła światła SOX	34,0 W
Strata mocy dla SOX	3,7 W
Temperatura	
Temperatura otoczenia (Max)	50 °C
Temperatura otoczenia (Min)	-20 °C
Temperatura przechowywania (Max)	80 °C
Temperatura przechowywania (Min)	-40 °C
Temperatura obudowy - trwałość użytkowa (Nom)	75 °C

HID-EXC SOX

Temperatura wyłączenia obudowy (Min)	75 °C
Mechanika i korpus	
Obudowa	L 280x39x28
Zatwierdzenie i Aplikacja	
Klasa IP oprawy oświetleniowej	20
EMI 9 kHz ... 300 MHz	CISPR 15 ed 7.1
Norma bezpieczeństwa	EN60928, 60926
Standard jakości	ISO 9000:2000
Norma środowiskowa	ISO 14001
Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych	EN 60555.2
Norma związana z drganiami	IEC68-2-6 F c
Norma dotycząca uderzeń	IEC 68-2-29 Eb
Wilgotność standardowa	IEC 928-13
Znaki zatwierdzenia	Oznaczenie CE Certyfikat ENEC Certyfikat CB

Poziom szumu i hałasu	37 dB(A)
Dane produktu	
Pełny kod produktu	871150006238330
Nazwa produktu na zamówieniu	EXC 35 SOX 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC-produkt	8711500062383
Kod zamówienia	06238330
Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	25
Materiał Nr. (12NC)	913700621466
Waga netto (szt.) SAP	0,275 kg

Rysunki techniczne



EXC 35 SOX 220-240V 50/60Hz

Product	D1	C1	A1	A2	B1
EXC 35 SOX 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	40,0 mm

