



HID-EXC for SOX lyskilder

EXC 36 SOX-E 220-240V 50/60HZ

Elektroniske drivere for SOX-lamper – utformet for å spare energi og redusere vedlikeholdskostnader.


Produktdata

Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Startstrøm-bredde	0,15 ms
Inngangsstrøm (nom.)	0.17 A
Startstrøm-topp (maks.)	30 A
Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)	30
Kabling	
Kabellengde fra enhet til lyskilde	5 m
Tilkoblingstype	Innlegg
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-20 °C til 50 °C
Temperatur for optimal levetid for forkoblingsinnfatningen (nom.)	75 °C
Mekanikk og innfatning	
Armaturhus	L 280x39x28

Godkjenning og bruksområde	
Sikkerhetsstandard	EN60928, 60926
Miljøstandard	ISO 14001
Godkjenningsmerker	CE-merke ENEC-sertifikat CB-sertifikat
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	EXC 36 SOX-E 220-240V 50/60Hz
Fullstendig produktnavn	EXC 36 SOX-E 220-240V 50/60HZ
Full EOC	871150006240630
Lokal kodebeskrivelse	3381127
Bestillingskode	06240630
Materialenr. (12NC)	913700621566
Lokal bestillingskode	3381127
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500062406
SAP-teller – pakker per utvendige	25
EAN/UPC – boks	8711500062413

HID-EXC for SOX lyskilder

Målskisse



Product	D1	C1	A1	A2	B1
EXC 36 SOX-E 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	40,0 mm

