



# HID EXC pour lampes SOX

## EXC 66 SOX-E 220-240V 50/60HZ


Ballasts électroniques pour lampes SOX ; conçus pour économiser de l'énergie et réduire les frais de maintenance

### Données du produit

Fonctionnement et électricité		Approbation et application	
Tension d'entrée	220 à 240 V	Norme de sécurité	EN60928, 60926
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz	Norme environnementale	ISO 14001
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz	Homologation	Marquage CE Certificat ENEC Certificat CB
largeur d'impulsion du courant d'appel	0.15 ms		
Courant d'entrée (nom.)	0.30 A		
Pic de courant d'appel (max.)	40 A		
Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.)	22		
Câblage		Données du produit	
Longueur de câble entre l'appareil et la lampe	10 m	Nom du produit de la commande	EXC 66 SOX-E 220-240V 50/60Hz
Type de connecteur	Insertion	Nom de produit complet	EXC 66 SOX-E 220-240V 50/60HZ
		Code EOC	87115000624430
		Code de commande	06244430
		Code 12NC	913700621766
		Quantité par pack	1
		Code EAN – Produit/Boîte	8711500062444
		Conditionnement par carton	25
		Codes EAN/UPC – Boîte	8711500062451
Température			
Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 50 °C		
Durée de vie à la température du produit (nom.)	75 °C		
Mécanique et boîtier			
Corps du luminaire	L 280x39x28		

## HID EXC pour lampes SOX

### Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	B1
EXC 66 SOX-E 220-240V 50/60Hz	4.2 mm	28.0 mm	280.0 mm	265.0 mm	40.0 mm

