



HF-Performer Intelligent for TL5 HE/HO lamps

HF-Pi 1 14/21/24/39 TL5 EII 220-240V

HF-Performer intelligent 可用于 Master 和 ECO TL5 HE / HO , TL-D 和 PL-L 灯 HF-Performer Intelligent 具有自动识别连接灯的功能, 可独立调整其操作参数, 达到了实质性的益处, 特别是对于 T5 灯, 因为这意味着可以互换相同长度的 TL5 HE 和 HO 灯而不影响灯本身的效能通过选择该镇流器, 客户能够有效地处理 Master TL5 和 Eco , TL-D 和 PL-L 灯的每种可能组合

产品数据

操作和电气	
输入电压	220 至 240 V
线频率	50 to 60 Hz
输入频率	50 至 60 Hz
对地漏电流 (最大)	0.5 mA
侵入电流宽度	0.35 ms
侵入电流峰值 (最大)	20 A
MCB 上的产品数量 (16A 类型 B)(标称)	18
布线	
连接器类型输入端子	插入
连接器类型输出端子	插入
温度	
环境温度范围	-25 °C 至 50 °C
外壳温度使用寿命 (标称)	75 °C


最大外壳温度 (最大)	75 °C
机械和外壳	
外壳	L360x30x22
审批和申请	
IP 等级	IP20 [手指保护]
能效指数	A2 BAT
安全标准	IEC 61347-2-3
环保标准	ISO 14001
批准标志	CE 标记 ENEC 证书 VDE-EMV 证书
产品数据	
订单产品名称	HF-Pi 1 14/21/24/39 TL5 EII 220-240V
完整的产品名称	HF-Pi 1 14/21/24/39 TL5 EII 220-240V
完整产品代码	871150091494130
订购代码	913700624066

HF-Performer Intelligent for TL5 HE/HO lamps

材料编号 (12NC)	913700624066
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	8711500914941
计算器 - 每个外包装箱中的包数	12

EAN/UPC - 案例	8711500914958
--------------	---------------

二维绘图



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-Pi 1 14/21/24/39 TL5 EII 220-240V	4.2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm

