



HF-PERFORMER Intelligent TL5- lampuille

HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 220-240V

HF-Performer Intelligent on pieni ja kevyt korkeataajuuksinen elektroninen liitäntälaitte, joka mahdollistaa TL5 HE- ja HO-lamppujen vaihdon. HF-Performer Intelligentin älykäs toiminnallisuus perustuu Philipsin EII-teknologiaan, ja se on optimoitu maksimaaliseen järjestelmätehokkuuteen (CELMA EEI A2 BAT) yhdessä TL5- ja TL5 Eco -lampun kanssa.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Käyttökoodi	EII
Tyypin versio	mk1
Lampputyyppi	TL5
Lamppujen määrä	2 kappale/yksikkö
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) (nim.)	12
Automaattinen uudelleenkäynnistys	Yes
Käyttö ja sähkö tiedot	
Ottojännite	220 - 240 V
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Sytytysmenetelmä	Warm Start
Huippukerroin (suurin)	1,7
Käynnistysaika (suurin)	5,0 s
Verkojännitteen suorituskyky (vaihtovirta)	-8% - +6%
Verkojännitteen suojaus (vaihtovirta)	-10% - +10%
Maavuotovirta (suurin)	0,5 mA

Syttymisvirran leveys	0,35 ms
Vakio tehon poikkeama	-2%/+2%
Liitäntälaittekerroin (nim.)	1,00
Tehohäviöt (nim.)	6.1-8.9 W
Syttymisvirtapiikki (suurin)	31 A

Johdotus

Tuloliitäntöjen liitintyyppi	Insert
Kaapelin kapasiteetti, yhteiset lähtöjohdot (nim.)	70 pF
Lähtöliitäntäni liitintyyppit	Insert
Kaapelin pituus, asennus jännitteisenä	0,75 m
Johdon nauhan pituus	8.0-9.0 mm
Ottoliitäntäni poikkipinta-ala	0.50-1.00 mm ²
Lähtöliitäntäni poikkipinta-ala	0.50-1.00 mm ²

HF-PERFORMER Intelligent TL5-lampuille

Kaapelin kapasiteetti, lähtöjohdoista maadoitukseen (nim.)	70 pF
--	-------

Järjestelmän ominaisuudet

Liitäntälaitte-lamppu-järjestelmän teho	28-54 W
Lampun TL5-nimellisteho	28/35/49/54 W
TL5-järjestelmäteho	33.6/41.1/53/53.2 W
Lampun TL5-teho	27.5/34.4/45.6/48.4 W
TL5-tehohäviö	6.1/6.7/7.4/8 W

Lämpötila

T-ympäristö (maks.)	50 °C
T-ympäristö (min.)	-25 °C
T-varastointi (maks.)	80 °C
T-varastointi (min.)	-40 °C
T-kotelo, käyttöikä (nim.)	75 °C
T-kotelo, maksimi (suurin)	75 °C
T-sytytys (suurin)	50 °C
T-ignition (min.)	-25 °C

Mekaaniset tiedot ja runko

Runko	L360x30x22
-------	------------


Hätätiläkäyttö

Nimellinen valovirta 60 sekunnin kuluttua	100% of EBLF
Akun jännite lampun toiminnassa	198-276
Hätäliitäntälaitteen valovirtakerroin (EBLF) (nim.)	100 %
Nimellinen valovirta 5 sekunnin kuluttua	50% of EBLF

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Energiatohokkuusluokka	A2 BAT
------------------------	--------

Mittapiirros



HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V

IP-luokitus	IP 20 [Ingress Protection 20]
EMI 9 kHz ... 30 MHz	EN55015
EMI 30 MHz ... 1000 MHz	EN 55022 Class B
Turvallisuusstandardi	IEC 61347-2-3
Ominaisuusvaatimukset	IEC 60929
Laatustandardi	ISO 9000:2000
Ympäristöstandardi	ISO 14001
Harmonisten yliaaltojen standardi	IEC 61000-3-2
Emc-häiriönsietostandardi	IEC 61547
Tärinästandardi	IEC68-2-6 F c
Hidasteet, vakio	IEC 68-2-29 Eb
Kosteusstandardi	EN 61347-2-3 clause 11
Hyväksyntämerkinnät	CE merkintä ENEC sertifikaatti VDE-EMV sertifikaatti
Lämpötilamerkintä	Yes
Turvavalaistusstandardi	IEC 60598-2-22
Humina ja äänitaso	Inaudible

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871150091502330
Tilaustuotteen nimi	HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V
EAN/UPC – tuote	8711500915023
Tilauskoodi	91502330
Sähkönumero	4026915
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	12
Materiaalinumero (12NC)	913700624366
Nettopaino (kappale)	0.305 kg

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm

HF-PERFORMER Intelligent TL5-lampuille

