



PrimaVision Power für CDM


HID-PV C 150 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Das leistungsstarke HID-PrimaVision Power ist ein hochwertiges elektronisches Vorschaltgerät für den optimalen und zuverlässigen Betrieb von CDM-Lampen hoher Leistung. HID-PrimaVision erlaubt den optimalen Betrieb von CDM-Lampen hoher Leistung, insbesondere dort, wo es auf eine hohe Lichtstärke ankommt. Dank der intelligenten SOFT START-Funktion können mehr Leuchten an einem Sicherungsautomaten betrieben werden als bisher.

Produkt Daten

Betrieb und Elektrik		Mechanik und Gehäuse	
Eingangsspannung	220 bis 240 V	Gehäuse	/I
Netzfrequenz	50 to 60 Hz		
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz	Genehmigung und Anwendung	
Ableitstrom (max.)	350 mA	Zeichen & Zertifikate	F-Kennzeichnung CE-Kennzeichnung ENEC-Zertifikat VDE-EMV-Zertifikat CB-Zertifikat
Einschaltstromweite	0,50 ms		
Einschaltstrom (max.)	50 A	Produktdaten	
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)	6	Bestell-Produktname	HID-PV C 150 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Verdrahtung		Gesamtbezeichnung des Produkts	HID-PV C 150 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Kabellänge von Gerät zu Lampe	2,0 m	Gesamt-Produktcode	871150091287930
Anschlusstyp	Einsatz	Bestellcode	91287930
Temperatur		Material-Nr. (12NC)	913700624466
Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis 45 °C	Anzahl pro Verpackung	1
Gehäusetemperatur-Lebensdauer (Nom)	70 °C	EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500912879
Gehäusetemperatur (Max)	80 °C	Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
		EAN Umverpackung	8711500912886

Abmessungsskizzen



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV C 150 /1 CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,2 mm	223,9 mm	206,0 mm	82,7 mm

