



# PrimaVision Power CDM-lampuille

## HID-PV C 150 /I CDM 220-240V 50/60Hz

PrimaVision Power -liitännälaitteet on suunniteltu optimoimaan 100 W ja 150 W:n CDM-lamppujen suorituskyky, ihanteellinen silloin kun tarvitaan suurta valovirtaa

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lampputyyppi	CDM
Lamppujen määrä	1 kappale/yksikkö
Soveltuu ulkokäyttöön	No
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) (nim.)	6
Automaattinen uudelleenkäynnistys	Yes
Käyttö ja sähkö tiedot	
Ottojännite	220 - 240 V
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Toimintataajuus(nim.)	0.14 kHz
Tehokerroin 100 %:n kuormituksella (nim.)	0,95
Sytytysjännite (suurin)	5,0 kV
Sytytyksen katkaisuaika (nim.)	20 min
Verkköjännitteen suorituskyky (vaihtovirta)	-10% - +6%
Verkköjännitteen suojaus (vaihtovirta)	-18% - +10%
Maavuotovirta (suurin)	350 mA
Syttymisvirran leveys	0,50 ms
Vakiotehon poikkeama	-3%/+3%
Tehohäviöt (nim.)	10 W
Syttymisvirtapiikki (suurin)	50 A

Johdotus	
Kaapelin kapasiteetti, yhteiset lähtöjohdot (nim.)	200 pF
Kaapelin pituus laitteesta lamppuun	2,0 m
Johdon nauhan pituus	10.0-11.0 mm
Liitännälaitteen liitännäjohdon poikkipinta-ala	0.75-2.50 mm <sup>2</sup>
Liitintyyppi	Insert
Järjestelmän ominaisuudet	
Liitännälaitte-lamppu-järjestelmän teho	150 W
Lämpötila	
T-ympäristö (maks.)	45 °C
T-ympäristö (min.)	-20 °C
T-varastointi (maks.)	80 °C
T-varastointi (min.)	-25 °C
T-kotelo, käyttöikä (nim.)	70 °C
T-kotelo, maksimi (suurin)	80 °C
Mekaaniset tiedot ja runko	
Runko	/I

## PrimaVision Power CDM-lampuille

### Hyväksyntä ja käyttökohteet



Aktiivinen lämpösuojaus	Yes
EMI 9 kHz ... 300 Mhz	CISPR 15 ed 7.2
Tärinästandardi	IEC60068-2-6 F c
Hidasteet, vakio	IEC 60068-2-29 Eb
Hyväksyntämerkinnät	F merkintä CE merkintä ENEC sertifikaatti VDE-EMV sertifikaatti CB sertifikaatti
Humina ja äänitaso	Inaudible

### Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871150091287930
-----------------	-----------------

Tilaustuotteen nimi	HID-PV C 150 /I CDM 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC – tuote	8711500912879
Tilauskoodi	91287930
Sähkönumero	4026704
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	10
Materiaalinumero (12NC)	913700624466
Nettopaino (kappale)	0,480 kg

### Mittapiirros



HID-PV C 150 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV C 150 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,2 mm	223,9 mm	206,0 mm	82,7 mm

