



PrimaVision Power CDM-hez

HID-PV C 150 /I CDM 220-240V 50/60Hz

A PrimaVision Power szerelvény a CDM 100 és 150 W-os fényforrások optimális teljesítményéért felel – ideális ott, ahol a nagy erősségű fény a fontos.


Termék adatok

Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Szivárgó földáram (maximum)	350 mA
Induló áramlökés szélessége	0,50 ms
Induló áramlökés csúcsértéke (maximum)	50 A
Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus) (névleges)	6
Kábelezés	
A lámpa és az eszköz közti vezeték hossza	2,0 m
Csatlakozó típusa	Betét
Hőmérséklet	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	–20 és 45 °C között
A burkolat hőmérséklete, élettartam (névleges)	70 °C
A foglalat hőmérséklete, maximum (maximum)	80 °C
Mechanika és tokozás	
Ház	/I

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Jóváhagyási jelzések	F jelölés CE jelölés ENEC tanúsítvány VDE-EMV tanúsítvány CB tanúsítvány
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	HID-PV C 150 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Teljes terméknév	HID-PV C 150 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871150091287930
Rendelési kód	91287930
Cikkszám (12NC)	913700624466
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500912879
Számláló – csomag külső dobozonként	10
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500912886

PrimaVision Power CDM-hez

Méretezett rajza



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV C 150 /1 CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,2 mm	223,9 mm	206,0 mm	82,7 mm

