



PrimaVision Power for CDM

HID-PV C 150 /I CDM 220-240V 50/60Hz

PrimaVision Power-forkoblinger er utformet for optimal ytelse for CDM-lyskilder på 100 og 150 W – ideelt der kraftig lys er avgjørende.


Produktdata

Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Jordlekkasjestrøm (maks.)	350 mA
Startstrøm-bredde	0,50 ms
Startstrøm-topp (maks.)	50 A
Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)	6
Kabling	
Kabellengde fra enhet til lyskilde	2,0 m
Tilkoblingstype	Innlegg
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-20 °C til 45 °C
Temperatur for optimal levetid for forkoblingsinnfatningen (nom.)	70 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (maks)	80 °C
Mekanikk og innfatning	
Armaturhus	/I

Godkjenning og bruksområde	
Godkjenningsmerker	F-merke CE-merke ENEC-sertifikat VDE-EMV-sertifikat CB-sertifikat
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	HID-PV C 150 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Fullstendig produktnavn	HID-PV C 150 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871150091287930
Bestillingskode	91287930
Materialenr. (12NC)	913700624466
Lokal bestillingskode	3584566
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500912879
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8711500912886

PrimaVision Power for CDM

Målskisse



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV C 150 /1 CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,2 mm	223,9 mm	206,0 mm	82,7 mm

