



PrimaVision Power for CDM

HID-PV C 150 /I CDM 220-240V 50/60Hz

PrimaVision Powerdon är designad för optimal prestanda med 100 W och 150 W CDM-lampor, idealisk där hög ljusstyrka är viktig


Produktdata

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Jordläckström (max)	350 mA
Ingående ström, bredd	0,50 ms
Startströmstopp (max)	50 A
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ 6 B) (nom)	
Kabalage	
Kabellängd från enhet till lampa	2,0 m
Kopplingstyp	Inlägg
Temperatur	
Omgivningstemperatur	-20 °C till +45 °C
T-Case, livslängd (nom)	70 °C
T-Case max. (max)	80 °C
Mekanik och armaturhus	
Armaturhus	/I

Användning och godkännande	
Godkännandemärkningar	F-märkning CE-märkning ENEC-certifikat VDE-EMV-certifikat CB-certifikat
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	HID-PV C 150 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Fullständigt produktnamn	HID-PV C 150 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871150091287930
Beskrivning av lokal kod	7981632
Beställningsnummer	91287930
Materialnummer (12NC)	913700624466
Lokal kod	7981632
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500912879
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8711500912886

PrimaVision Power for CDM

Måttskiss



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV C 150 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,2 mm	223,9 mm	206,0 mm	82,7 mm

