



HID sytyttimet

SX 73 220-240V 50/60HZ

HID-sytyttimet sarjajärjestelmiin

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Käyttökoodi	73
Lampputyyppi	SOX
Lamppujen määrä	1 kappale/yksikkö
Käyttö ja sähkö tiedot	
Ottojännite	220 - 240 V
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Sytytystyyppi	Parallel
Sytytysjännite (suurin)	1,4 kV
Reagoitijännite	198 V
Verkojännitteen suorituskyky (vaihtovirta)	-8% - +6%
Verkojännitteen suojaus (vaihtovirta)	-10% - +10%
Tehohäviöt (nim.)	1.0 W
Johdotus	
Kaapelikapasiteetti, johdot laitteesta lamppuun (nim.)	5 nF
Johdon nauhan pituus	6.0 mm
Liitäntälaitteen liitäntäjohdon poikkipinta-ala	0.50-2.50 mm ²
Liitintyyppi	Screw
Järjestelmän ominaisuudet	
Liitäntälaitte-lamppu-järjestelmän teho	180 W

Lämpötila	
T-ympäristö (maks.)	75 °C
T-Ympäristö (min.)	-20 °C
T-varastointi (maks.)	80 °C
T-varastointi (min.)	-25 °C
T-kotelo, maksimi (suurin)	80 °C


Mekaaniset tiedot ja runko	
Runko	SNI-85

Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Hyväksyntämerkinnät	CE merkintä ENEC sertifikaatti

Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871150092005830
Tilaustuotteen nimi	SX 73 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - tuote	8711500920058
Tilaukoodi	92005830
Osoittaja - määrä/pakkaus	1
Osoittaja - pakkauksia ulommassa laatikossa	48
Materiaalinumero (12NC)	913700625466
Nettopaino (kappale)	0,060 kg

HID sytyttimet

Mittapiirros



Product	C1	A1	B1
SX 73 220-240V 50/60Hz	38,5 mm	85,5 mm	41,5 mm

SX 73 220-240V 50/60Hz

