



HF-Regulator II 1-10V PL-T/C

HF-R 2 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz

Kompakt HF-driftdon för dimning med analog styrning (1–10 V) för PL-T-, PL-C- och PL-R-lampor

Produktdata

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Jordläckström (max)	0,5 mA
Ingående ström, bredd	0,35 ms
Startströmstopp (max)	45 A
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)	12

Kabalage

Kopplingstypens ingångsterminaler	Inlägg
Kopplingstypens utgångsterminal	Inlägg

Temperatur

Omgivningstemperatur	–20 °C till +50 °C
T-Case, livslängd (nom)	65 °C
T-Case max. (max)	75 °C

Styrenheter och dimring

Styrgränssnitt	1-10V
----------------	-------

Mekanik och armaturhus	
Armaturhus	S 123x79x33

Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Energieffektivitetsindex	A1 BAT
Säkerhetsstandard	IEC 61347-2-3
Miljöstandard	ISO 14001
Godkännandemärkningar	CE-märkning ENEC-certifikat VDE-EMV-certifikat


Produktdata

Beställningsproduktnamn	HF-R 2 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz
Fullständigt produktnamn	HF-R 2 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790080972500
Beskrivning av lokal kod	7981219
Beställningsnummer	80972500
Materialnummer (12NC)	913700626566
Lokal kod	7981219
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8711500880758

HF-Regulator II 1-10V PL-T/C

Räknare - antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC - Hölje	8727900809725

Måttskiss



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-R 2 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	33,0 mm	123,0 mm	111,0 mm	79,0 mm	67,0 mm

