




HF-Regulator II cho PL-T/C

HF-R 2 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz

Chấn lưu điện tử điều chỉnh độ sáng tần số cao, kích thước nhỏ gọn, sử dụng giao thức analog (1-10 V) cho bóng đèn PL-T, PL-C và PL-R. Chấn lưu được thiết kế chủ yếu để sử dụng trong nhà. Nếu sử dụng ngoài trời, bộ đèn phải tối thiểu là Cấp I và cần được bảo vệ đầy đủ khỏi nước và bụi xâm nhập. Khi lắp đặt cũng cần bảo vệ chấn lưu khỏi xung sét hoặc các biện pháp bảo vệ điện cần thiết khác tùy theo điều kiện cài đặt và ứng dụng chiếu sáng.

Dữ liệu sản phẩm

Vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	220 đến 240 V
Tần số dòng	50 to 60 Hz
Tần số đầu vào	50 đến 60 Hz
Dòng điện rò rỉ xuống đất (Tối đa)	0,5 mA
Chiều rộng dòng khởi động	0,35 ms
Đỉnh dòng khởi động (Tối đa)	45 A
Số lượng sản phẩm trên MCB (16A Loại B) (Danh định)	12
Đi dây	
Loại đầu nối cực đầu vào	Nút gài
Loại đầu nối cực đầu ra	Nút gài
Nhiệt độ	
Dây nhiệt độ màu ánh sáng	-20 °C đến 50 °C
Nhiệt độ vỏ trong suốt tuổi thọ (Danh định)	65 °C
Nhiệt độ vỏ tối đa (Tối đa)	75 °C


Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Giao diện điều khiển	1-10V
Cơ khí và vỏ đèn	
Vỏ đèn	S 123x79x33
Phê duyệt và ứng dụng	
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20 [Bảo vệ ngón tay]
Chỉ số hiệu quả năng lượng	A1 BAT
Tiêu chuẩn an toàn	IEC 61347-2-3
Tiêu chuẩn môi trường	ISO 14001
Dấu phê duyệt	Dấu CE Chứng nhận ENEC Chứng chỉ VDE-EMV
Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm khác	HF-R 2 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz
Tên sản phẩm đầy đủ	HF-R 2 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz

HF-Regulator II cho PL-T/C

Mã sản phẩm đầy đủ	872790080972500
Mã đơn hàng	913700626566
Số vật liệu (12NC)	913700626566
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8711500880758

Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	12
EAN/UPC - Vỏ	8727900809725

Bản vẽ kích thước



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-R 2 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	33,0 mm	123,0 mm	111,0 mm	79,0 mm	67,0 mm

