



HF-Regulator II 1-10V PL-T/C

HF-R 1 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz

Kompakt HF-driftdon för dimning med analog styrning (1–10 V) för PL-T-, PL-C- och PL-R-lampor

Produktdata

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Jordläckström (max)	0,5 mA
Ingående ström, bredd	0,35 ms
Startströmstopp (max)	27 A
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)	

Kabalage	
Kopplingstypens ingångsterminaler	Inlägg
Kopplingstypens utgångsterminal	Inlägg

Temperatur	
Omgivningstemperatur	–20 °C till +50 °C
T-Case, livslängd (nom)	65 °C
T-Case max. (max)	75 °C

Styrenheter och dimring	
Styrgränssnitt	1-10V

Mekanik och armaturhus	
Armaturhus	S 123x79x33


Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petsyddad]
Energieffektivitetsindex	A1 BAT
Säkerhetsstandard	IEC 61347-2-3
Miljöstandard	ISO 14001
Godkännandemärkningar	CE-märkning ENEC-certifikat VDE-EMV-certifikat

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	HF-R 1 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz
Fullständigt produktnamn	HF-R 1 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790080971800
Beskrivning av lokal kod	7981218
Beställningsnummer	80971800
Materialnummer (12NC)	913700626666
Lokal kod	7981218
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8711500880765

HF-Regulator II 1-10V PL-T/C

Räknare - antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC - Hölje	8727900809718

Måttskiss



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-R 1 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	33,0 mm	123,0 mm	111,0 mm	79,0 mm	67,0 mm

