



Primaline Halogen Transformers

PRIMALINE 70 230-240V 50/60HZ

Philips Primaline er en høyfrekvent elektronisk halogentransformator egnet for halogenlamper på 12 V med lav spenning. Den yter optimalt og er konstruert med overlast- og kortslutningsbeskyttelse i samsvar med IEC- og ENEC-standarder. Den er tilgjengelig i utgaver på 70, 105 og 150 W og er egnet til små bruksområder med halogendownlights.

Warnings and safety


- Transformator er ikke egnet for DC drift

Produktdata

Drift og elektronikk		Fullstendig produktnavn		PRIMALINE 70 230-240V 50/60HZ	
Inngangsspenning	230 til 240 V	Full EOC		871150091266430	
Line Frequency	50 to 60 Hz	Lokal kodebeskrivelse		3310000	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz	Bestillingskode		91266430	
		Materialenr. (12NC)		913700627591	
		Lokal bestillingskode		3310000	
Temperatur		SAP-teller – antall per pakke		1	
Temperatur for optimal levetid for forkoblingsinnfatningen (nom.)	65 °C	EAN/UPC – produkt/boks		8711500912664	
Maksimal temperatur for innfatningen (maks)	80 °C	SAP-teller – pakker per utvendige		50	
		EAN/UPC – boks		8711500912671	
Godkjenning og bruksområde					
Godkjenningsmerker	SELV CE-merke ENEC-sertifikat				
Produktdata					
Produktnavn for bestilling	Primaline 70 230-240V 50/60Hz				

Primaline Halogen Transformers

Målskisse



Product	C1	A1	B1
Primaline 70 230-240V 50/60Hz	33 mm	110 mm	45 mm

