



Primaline Halogen Transformers

Primaline 70 230-240V 50/60Hz

Philips Primaline — это высокочастотный электронный трансформатор для низковольтных галогеновых ламп. Он обеспечивает максимальную производительность и оснащен встроенной защитой от перегрузок и короткого замыкания, соответствующей стандартам IEC и ENEC. Доступны модели с мощностью 70, 105 и 150 Вт, которые подходят для небольших галогеновых потолочных светильников.

Предупреждение и условия безопасности
• Transformer is not suitable for DC operation


Данные о продукции

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	От 230 до 240 Вт
Частота сети	50 to 60 Hz
Входная частота	50–60 Hz
Температура	
Температура корпуса в течение срока службы (ном.)	65 °C
Температура корпуса максимальная (макс.)	80 °C
Соответствие требованиям и область применения	
Знаки утверждения	SELV Маркировка CE Сертификат ENEC

Данные об изделии	
Название продукта для заказа	Primaline 70 230–240V 50/60Hz
Полное название продукта	Primaline 70 230–240V 50/60Hz
Полный код продукта	871150091266430
Код заказа	913700627591
Материал № (12NC)	913700627591
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500912664
Нумератор — упаковок на внешний короб	50
EAN/UPC — короб	8711500912671

Primaline Halogen Transformers

Чертеж размеров



Product	C1	A1	B1
Primaline 70 230-240V 50/60Hz	33 mm	110 mm	45 mm

