



Primaline Halogen Transformatoren

PRIMALINE 105 230-240V 50/60HZ

Primaline ist ein elektronischer Halogen-Transformator für Niedervolt-Halogenlampen. Dieses überaus leistungsfähige Gerät ist mit einem Überlast- und Kurzschlusschutz ausgestattet und entspricht den IIEC- und ENEC-Standards.

Hinweise

- Der Transformator ist nicht für den Gleichstrombetrieb geeignet.

Produkt Daten

Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	230 bis 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz


Temperatur	
Gehäusetemperatur-Lebensdauer (Nom)	65 °C
Gehäusetemperatur (Max)	80 °C

Genehmigung und Anwendung	
Zeichen & Zertifikate	SELV CE-Kennzeichnung ENEC-Zertifikat

Produktdaten	
Bestell-Produktname	Primaline 105 230-240V 50/60Hz
Gesamtbezeichnung des Produkts	PRIMALINE 105 230-240V 50/60HZ
Gesamt-Produktcode	871150091268830
Bestellcode	91268830
Material-Nr. (12NC)	913700627691
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500912688
Zähler - Pakete pro Außenkarton	50
EAN Umverpackung	8711500912695

Primaline Halogen Transformatoren

Abmessungsskizzen



Product	C1	A1	B1
Primaline 105 230-240V 50/60Hz	33 mm	110 mm	45 mm

