



Transformatory Primaline

PRIMALINE 105 230-240V 50/60HZ

Primaline firmy Philips to wysokonapięciowy transformator elektroniczny do niskonapięciowych lamp halogenowych 12 V. Zapewnia doskonałą wydajność i zawiera wbudowane zabezpieczenia przeciwspięciowe oraz przeciwprzeciążeniowe zgodne z normami IEC i ENEC. Są dostępne w wersjach 70, 105 i 150; do stosowania w przypadku oświetlenia skierowanego w dół.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Nie nadaje się do pracy z prądem stałym


Dane produktu

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	230 do 240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Temperatura	
Temperatura obudowy - trwałość użytkowa (Nom)	65 °C
Maksymalna temperatura obudowy (Max)	80 °C
Certyfikaty i zastosowania	
Oznaczenia Certyfikatów	SELV Znak CE Certyfikat ENEC

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	Primaline 105 230-240V 50/60Hz
Pełna nazwa produktu	PRIMALINE 105 230-240V 50/60HZ
Full EOC	871150091268830
Kod zamówienia	91268830
Materiał Nr (12NC)	913700627691
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711500912688
Numerator - Packs per outer box	50
EAN/UPC - Opakowanie	8711500912695

Transformatory Primaline

Rysunki techniczne



Product	C1	A1	B1
Primaline 105 230-240V 50/60Hz	33 mm	110 mm	45 mm

