



Primaline Halogen Transformers

PRIMALINE 150 230-240V 50/60HZ

Philips Primaline je vysokofrekvenční elektronický halogenový transformátor vhodný pro nízkonapěťové halogenové žárovky (12 V). Nabízí špičkový výkon a je opatřen ochranou proti přetížení a zkratu podle standardů IEC a ENEC. K dispozici je ve verzích 70, 105 a 150 W a vejde se do malých halogenových svítidel svítících shora.

Varování a bezpečnost

- Transformer is not suitable for DC operation


Údaje o produktu

Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	230 až 240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Teplota okolí	
Teplota životnosti pouzdra (jmen.)	65 °C
Maximální teplota (max.)	80 °C
Certifikace a použití	
Certifikační značky	SELV Značka CE Certifikát ENEC

Označení a balení	
Objednávací název produktu	Primaline 150 230-240V 50/60Hz
Celý název výrobku	PRIMALINE 150 230-240V 50/60HZ
Full EOC	871150091270130
Objednávací kód	91270130
Číslo materiálu (12NC)	913700627791
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500912701
Číslování SAP – balení v krabici	50
Pouzdro – EAN/UPC	8711500912718

Primaline Halogen Transformers

Rozměrové výkresy



Product	C1	A1	B1
Primaline 150 230-240V 50/60Hz	33 mm	145 mm	51 mm

