



Primaline halogén transzformátorok

PRIMALINE 150 230-240V 50/60HZ

A Philips Primaline alacsony feszültségű halogénlámpákkal használható nagyfrekvenciás elektronikus halogénátalakító. A legjobb teljesítményt nyújtja, és beépített védelemmel rendelkezik a túlfeszültség és rövidzárlat ellen az IEC és ENEC szabványoknak megfelelően. 70, 105 és 150 W-os változatban rendelhető, és kis mennyezeti halogénlámpákkal is használható.

Figyelmeztetések és biztonság

- Transformer is not suitable for DC operation


Termék adatok

Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	230–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Hőmérséklet	
A burkolat hőmérséklete, élettartam (névleges)	65 °C
A foglalat hőmérséklete, maximum (maximum)	80 °C
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Jóváhagyási jelzések	SELV CE jelölés ENEC tanúsítvány
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	Primaline 150 230-240V 50/60Hz

Teljes terméknév	PRIMALINE 150 230-240V 50/60HZ
Full EOC	871150091270130
Rendelési kód	91270130
Cikkszám (12NC)	913700627791
Helyi kód	PRIMALINE150
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500912701
Számláló – csomag külső dobozonként	50
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500912718

Primaline halogén transzformátorok

Méretezett rajza



Product	C1	A1	B1
Primaline 150 230-240V 50/60Hz	33 mm	145 mm	51 mm

