



HF-REGULATOR II

Analog pro TL5

HF-R 314 TL5 EII 220-240V 50-60HZ

Vysokofrekvenční elektronický předřadník pro regulaci stmívání s použitím analogového protokolu (1–10 V) pro světelné zdroje TL5 HE/HO a TL5 Eco

Údaje o produktu


Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Svodový proud (max.)	0,5 mA
Šířka náběhového proudu	0,25 ms
Špička náběhového proudu (max.)	27 A
Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)	28
Prodrátování	
Vstupní svorky, typ konektoru	Univerzální konektor WAGO 251 [Je vhodný jak pro automatické (ALF a ADS) tak manuální připojení]
Výstupní svorky, typ konektoru	Univerzální konektor WAGO 251 [Je vhodný jak pro automatické (ALF a ADS) tak manuální připojení]
Teplota okolí	
Rozsah okolních teplot	-20 °C až 50 °C

Řízení a stmívání	
Řídicí rozhraní	1-10V
Mechanické a materiály	
Tělo	L 359x39x22
Certifikace a použití	
Kód ochrany proti vniknutí	IP20 [Chráněno proti vniknutí prstů]
Index energetické účinnosti	A1 BAT
Bezpečnostní standard	IEC 61347-2-3
Norma pro ochranu životního prostředí	ISO 14001
Certifikační značky	Značka CE Certifikát ENEC Certifikát VDE-EMV
Označení a balení	
Objednávací název produktu	HF-R 314 TL5 EII 220-240V 50/60Hz
Celý název výrobku	HF-R 314 TL5 EII 220-240V 50-60HZ
Full EOC	871150091368530
Objednávací kód	91368530
Číslo materiálu (12NC)	913700629466
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500913685
Číslování SAP – balení v krabici	10

HF-REGULATOR II Analog pro TL5

Pouzdro – EAN/UPC 8711500913692

Rozměrové výkresy



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-R 314 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	22 mm	359 mm	350 mm	39 mm

