



HF-Regulator II 1-10V TL-D

HF-R 318 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

HF-driftdon för dimning med analog styrning (1–10 V) för TL-D-lampor

Produktdata

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Jordläckström (max)	0,5 mA
Ingående ström, bredd	0,25 ms
Startströmstopp (max)	27 A
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)	
28	

Kabalage

Kopplingstypens ingångsterminaler	WAGO 251 universalkontaktdon [Lämpligt för både automatisk (ALF och ADS) och manuell kabeldragning]
Kopplingstypens utgångsterminal	WAGO 251 universalkontaktdon [Lämpligt för både automatisk (ALF och ADS) och manuell kabeldragning]

Temperatur

Omgivningstemperatur	-20 °C till +50 °C
----------------------	--------------------

Styrenheter och dimring

Styrgränssnitt	1-10V
----------------	-------

Mekanik och armaturhus

Armaturhus	L 359x39x22
------------	-------------

Användning och godkännande


Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Energieffektivitetsindex	A1 BAT
Säkerhetsstandard	IEC 61347-2-3
Miljöstandard	ISO 14001
Godkännandemärkningar	CE-märkning ENEC-certifikat VDE-EMV-certifikat

Produktdata

Beställningsproduktnamn	HF-R 318 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
Fullständigt produktnamn	HF-R 318 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871150091376030
Beställningsnummer	91376030
Materialnummer (12NC)	913700629566
Lokal kod	7981181
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500913760
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8711500913777

HF-Regulator II 1-10V TL-D

Måttskiss



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-R 318 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	22 mm	359 mm	350 mm	39 mm

