



HF-Regulator II 1-10V TL5

HF-R 324 TL5/PL-L EII 220-240V 50-60HZ

HF-driftdon för dimning med analog styrning (1-10 V) för TL5 HE/HO- och TL5 Eco-lampor

Produktdata

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Jordläckström (max)	0,5 mA
Ingående ström, bredd	0,40 ms
Startströmstopp (max)	45 A
Antal produkter med automatsäkring (16 A, 12 typ B) (nom)	
Kabalage	
Kopplingstypens ingångsterminaler	WAGO 251 universalkontaktdon [Lämpligt för både automatisk (ALF och ADS) och manuell kabeldragning]
Kopplingstypens utgångsterminal	WAGO 251 universalkontaktdon [Lämpligt för både automatisk (ALF och ADS) och manuell kabeldragning]
Temperatur	
Omgivningstemperatur	-20 °C till +50 °C


Styrenheter och dimring	
Styrgränssnitt	1-10V
Mekanik och armaturhus	
Armaturhus	L 359x39x22
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Energieffektivitetsindex	A1 BAT
Säkerhetsstandard	IEC 61347-2-3
Miljöstandard	ISO 14001
Godkännandemärkningar	CE-märkning ENEC-certifikat VDE-EMV-certifikat

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	HF-R 324 TL5/PL-L EII 220-240V 50/60Hz
Fullständigt produktnamn	HF-R 324 TL5/PL-L EII 220-240V 50-60HZ
Full EOC	871150091370830
Beställningsnummer	91370830
Materialnummer (12NC)	913700629666
Lokal kod	7981182
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1

HF-Regulator II 1-10V TL5

EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500913708
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8711500913715

Måttskiss



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-R 324 TL5/PL-L EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	22 mm	359 mm	350 mm	39 mm

