



HF-Performer II para PL-T/C/R/L/TL5 Circular

HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V

HF-Performer EII PL-T/C/R/T5c es un balasto electrónico de alta frecuencia, sostenible y delgado, para una gran variedad de aplicaciones de CFL- ni. Es ideal para aplicaciones que requieren una alta eficiencia energética. La gama HF-Performer EII se caracteriza por un diseño sólido, es compatible con todas las normas internacionales de seguridad y rendimiento pertinentes, y tiene un índice de eficacia energética (CELMA EEI) de A2.

Datos del producto

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Anchura de corriente de irrupción	0.25 ms
Pico de corriente de irrupción (máx.)	18 A
Número de productos en MCB (16 A tipo B) (nom.)	28
Cableado	
Terminales de entrada de tipo de conector	Insertión
Terminales de salida de tipo de conector	Insertión
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-25 °C a 50 °C
Vida útil con temperatura (nom.)	75 °C

Temperatura máxima (máx.)	75 °C
Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP20 [Protección de los dedos]
Índice de eficiencia energética	A2
Norma de seguridad	IEC 61347-2-3
Estándar medioambiental	ISO 14001
Marcas de conformidad	Certificado CE Certificado ENEC Certificado VDE-EMV


Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V
Nombre completo del producto	HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V
Full EOC	871150091397530

HF-Performer II para PL-T/C/R/L/TL5 Circular

Código de pedido	91397530
Código 12NC	913700630766
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500913975

Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8711500913982

Plano de dimensiones



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/ TL5C EII 220-240V	4,5 mm	30,0 mm	103,0 mm	93,5 mm	67,0 mm	57,5 mm

