



用于 PL-T/C/R/L/TL5C 灯的高频执行器 II

HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V

基于 EII 技术，结构紧凑、重量轻的高频电子镇流器，适用于 PL-T/C/TL5C/R/L 荧光灯。HF-Performer EII PL-T/C/R/T5c 是一款可持续的纤细型高频电子镇流器，适用于多种 CFL-ni 应用。该镇流器是需要高能效应用之处的理想选择。HF-Performer EII 系列采用坚固的设计，符合所有国际安全和性能的相关标准，是一款节能型产品 (CELMA EEI A2)。;此镇流器主要针对室内应用而设计。对于室外应用，至少应该为 I 类灯具且充分做到防水防尘。灯具应避免发生亮度激增的情况，或者在此类典型安装和应用中，应该采取任何其他必要的电气保护措施。


产品数据

操作和电气	
输入电压	220 至 240 V
线频率	50 to 60 Hz
输入频率	50 至 60 Hz
侵入电流宽度	0.25 ms
侵入电流峰值 (最大)	18 A
MCB 上的产品数量 (16A 类型 B)(标称)	28
布线	
连接器类型输入端子	插入
连接器类型输出端子	插入
温度	
环境温度范围	-25 °C 至 50 °C
外壳温度使用寿命 (标称)	75 °C
最大外壳温度 (最大)	75 °C

审批和申请	
IP 等级	IP20 [手指保护]
能效指数	A2
安全标准	IEC 61347-2-3
环保标准	ISO 14001
批准标志	CE 标记 ENEC 证书 VDE-EMV 证书
产品数据	
订单产品名称	HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V
完整的产品名称	HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V
完整产品代码	871150091397530
订购代码	913700630766
材料编号 (12NC)	913700630766
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	8711500913975
计算器 - 每个外包装箱中的包数	12
EAN/UPC - 案例	8711500913982

用于 PL-T/C/R/L/TL5C 灯的高频执行器 II

二维绘图



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/	4.5 mm	30.0 mm	103.0 mm	93.5 mm	67.0 mm	57.5 mm
TL5C EII 220-240V						

