


# PHILIPS

## Lighting



# HF-Performer III PL-T/C/R/L/TL5C-lampuille

## HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V

HF-Performer EII PL-T/C/R/L/TL5C on kestävä, litteä, korkeataajuuksinen elektroninen liitäntälaitte laajalle valikoimalle CFL- ni -sovelluksia. Se sopii käyttökohteisiin, joissa tarvitaan suurta energiatehokkuutta. HF-Performer EII -sarja on malliltaan vankka, kaikkien kansainvälisten turvallisuus- ja suorituskystandardien mukainen ja energiatehokas (CELMA EEI A2).

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Käyttökoodi	EII
Tyypin versio	mk4
Lampputyyppi	PL-T/C/L/TL5C
Lamppujen määrä	2 kappale/yksikkö
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) (nim.)	12
Automaattinen uudelleenkäynnistys	Yes

Käyttö ja sähkö tiedot	
Ottojännite	220 - 240 V
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Toimintataajuus(maks.)	- kHz
Toimintataajuus(min.)	42 kHz
Toimintataajuus(nim.)	45 kHz
Sytytysmenetelmä	Warm Start
Huippukerroin (suurin)	1,7
Tehokerroin 100 %:n kuormituksella (nim.)	0,95

Käynnistysaika (suurin)	0,52 s
Verkköjännitteen suorituskyyky (vaihtovirta)	-8%+6%
Verkköjännitteen suojaus (vaihtovirta)	-10%+10%
Maavuotovirta (nim.)	0,5 mA
Syttymisvirran leveys	0,35 ms
Vakiotehon poikkeama	-2%/+2%
Liitäntälaittekerroin (nim.)	1
Tehohäviöt (nim.)	4.35-4.93 W
Syttymisvirtapiikki (suurin)	31 A

Johdotus	
Tuloliitäntöjen liitintyyppi	Insert
Kaapelin kapasiteetti, yhteiset lähtöjohdot (nim.)	100 pF
Lähtöliitännän liitintyyppi	Insert
Kaapelin pituus, asennus jännitteisenä	0,75 m
Johdon nauhan pituus	7,5-8,5 mm

## HF-Performer III PL-T/C/R/L/TL5C-lampuille


Kaksoisvalaisin isäntä/orja	Not applicable [ Master/Slave oper. not applicable]
Ottoliitännän poikkipinta-ala	0.50-1.50 mm <sup>2</sup>
Lähtöliitännän poikkipinta-ala	0.50-1.50 mm <sup>2</sup>
Kaapelin kapasiteetti, lähtöjohdoista maadoitukseen (nim.)	100 pF
<b>Järjestelmän ominaisuudet</b>	
Liitäntälaitte-lamppu-järjestelmän teho	22-42 W
Lampun PL-T/C-nimellisteho	22/42 W
<b>Lämpötila</b>	
T-ympäristö (maks.)	50 °C
T-ympäristö (min.)	-25 °C
T-varastointi (maks.)	80 °C
T-varastointi (min.)	-40 °C
T-kotelo, käyttöikä (nim.)	75 °C
T-kotelo, maksimi (suurin)	75 °C
T-sytytys (suurin)	50 °C
T-ignition (min.)	-25 °C
<b>Hätätiläkäyttö</b>	
Akun jännite lampun sytytyksessä	198-254 V
Akun jännite lampun toiminnassa	176-254
<b>Hyväksyntä ja käyttökohteet</b>	
Energiatehokkuusluokka	A2
IP-luokitus	IP 20 [ Ingress Protection 20]
EMI 9 kHz ... 30 MHz	EN55015

EMI 30 MHz ... 1000 MHz	EN55022 level B
Turvallisuusstandardi	IEC 61347-2-3
Ominaisuusvaatimukset	IEC 60929
Laatusandardi	ISO 9000:2000
Ympäristöstandardi	ISO 14001
Harmonisten yliaaltojen standardi	IEC 61000-3-2
Emc-häiriösietostandardi	IEC 61547
Tärinästandardi	IEC68-2-6 F c
Hidasteet, vakio	IEC 68-2-29 Eb
Kosteusstandardi	EN 61347-2-3 clause 11
Hyväksyntämerkinnät	CE merkintä ENEC sertifikaatti VDE-EMV sertifikaatti
Lämpötilamerkintä	Yes
Turvavaistandardi	IEC 60598-2-22
Humina ja äänitaso	Inaudible

### Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871150091399930
Tilaustuotteen nimi	HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V
EAN/UPC – tuote	8711500913999
Tilauskoodi	91399930
Sähkönumero	4026163
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	12
Materiaalinumero (12NC)	913700630866
Nettopaino (kappale)	0,150 kg

### Mittapiirros



HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/	4,5 mm	30,0	103,0	93,5	67,0	57,5
TL5C EII 220-240V		mm	mm	mm	mm	mm

## HF-Performer III PL-T/C/R/L/TL5C-lampuille

