



HF-PERFORMER II PL-T/C/R/L/TL5C

HF-P 2 13-17 PL-T/C/R EII 220-240V

De HF-Performer EII PL-T/C/R/T5c is een duurzaam, slank en hoogfrequent elektronisch VSA voor een grote reeks CFL-ni-toepassingen. Hij is ideaal voor toepassingen waar een hoge energie-efficiëntie vereist is. De HF-Performer EII-reeks heeft een robuust ontwerp, voldoet aan alle relevante internationale veiligheids- en prestatienormen en is energiezuinig (CELMA EEI A2). Het voorschakelapparaat is primair ontworpen voor toepassing binnen. Voor toepassing buiten dient de armatuur minimaal Klasse I te zijn en voldoende beschermd tegen water en stof. De installatie dient ook beschermd te zijn tegen spanningspieken ten gevolge van bliksem en voorzien te zijn van elke andere noodzakelijke elektrische bescherming bij een dergelijke toepassing.

Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Duur aanloopstroom	0,25 ms
Aanloopstroom (max.)	18 A
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	28
Bedrading	
Connectortype ingangsaansluitingen	Insert
Connectortype uitgangsaansluitingen	Insert
Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	-25 °C t/m 50 °C
Levensduur T-behuizing (nom.)	75 °C


T-behuizing maximaal (max.)	75 °C
Keurmerken en classificaties	
Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
Energierendement-index	A2
Veiligheidsnorm	IEC 61347-2-3
Milieunorm	ISO 14001
Keurmerken	CE-markering ENEC-certificaat VDE-EMV-certificaat
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	HF-P 2 13-17 PL-T/C/R EII 220-240V
Volledige productnaam	HF-P 2 13-17 PL-T/C/R EII 220-240V
Full EOC	871150091409530
Bestelcode	91409530

HF-PERFORMER II PL-T/C/R/L/TL5C

Materiaaln. (12NC)	913700631266
Lokale code	HFP21317PLTCR
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500914095

Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8711500914101

Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-P 2 13-17 PL-T/C/R EII 220-240V	4,5 mm	30,0 mm	103,0 mm	93,5 mm	67,0 mm	57,5 mm

