



HF-Performer II для ламп PL-T/C/R/L/TL5C

HF-P 2 13-17 PL-T/C/R EII 220-240V

HF-Performer EII PL-T/C/R/T5c – это надежный, компактный и высокочастотный ЭПРА для широкого диапазона приложений CFL- ni. Он идеально подходит в случаях особого внимания к расходу электроэнергии. Серия HF-Performer EII обладает надежной конструкцией, которая отвечает всем соответствующим международным стандартам безопасности и эксплуатации, при этом отличаясь эффективным использованием электроэнергии (CELMA EEI A2).

Данные о продукции

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	От 220 до 240 Вг
Частота сети	50 to 60 Hz
Входная частота	50–60 Hz
Длительность импульса пускового тока	0.25 ms
Пиковый пусковой ток (макс.)	18 A
Количество продуктов на прерывателе (16 A, тип B) (ном.)	28
Проводка	
Клеммы входа, тип разъема	Вставка
Тип разъема выходных клемм	Вставка
Температура	
Диапазон температур окружающей среды	от –25 до 50 °C
Температура корпуса в течение срока службы (ном.)	75 °C


Температура корпуса максимальная (макс.)	75 °C
Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения (IP)	IP20 [Защита пальцев]
Показатель энергоэффективности	A2
Стандарт безопасности	IEC 61347-2-3
Экологический стандарт	ISO 14001
Знаки утверждения	Маркировка CE Сертификат ENEC Сертификат VDE-EMV
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	HF-P 2 13-17 PL-T/C/R EII 220-240V
Полное название продукта	HF-P 2 13-17 PL-T/C/R EII 220-240V
Полный код продукта	871150091409530

HF-Performer II для ламп PL-T/C/R/L/TL5C

Код заказа	913700631266
Материал № (12NC)	913700631266
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500914095

Нумератор — упаковок на внешний короб	12
EAN/UPC — короб	8711500914101

Чертеж размеров



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-P 2 13-17 PL-T/C/R EII 220-240V	4,5 мм	30,0 мм	103,0 мм	93,5 мм	67,0 мм	57,5 мм

