



Certaline Halogentransformator

CERTALINE 60W 230-240V 50/60HZ

Philips Certaline är en elektronisk halogentransformator för lågvoltshalogenlampor.
Finns i 60/105/150 W.

Varning och Säkerhet

- Transformatorn lämpar sig inte för DC-drift

Produktdata

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	230–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz

Temperatur	
T-Case, livslängd (nom)	65 °C
T-Case max. (max)	75 °C


Användning och godkännande	
Godkännandemärkningar	SELV CE-märkning VDE-märkning

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	Certaline 60W 230-240V 50/60Hz

Fullständigt produktnamn	CERTALINE 60W 230-240V 50/60HZ
Full EOC	871150091378430
Beställningsnummer	91378430
Materialnummer (12NC)	913700633891
Lokal kod	5281620
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8711500913784
Räknare – antal förpackningar per kartong	100
EAN/UPC – Hölje	8711500913791

Certaline Halogentransformator

Måttskiss



Product	C1	A1	B1
Certaline 60W 230-240V 50/60Hz	22,0 mm	107,0 mm	32,0 mm

