



# Certaline Halogen Transformers

## CERTALINE 105W 230-240V 50/60HZ

Philips Certaline je elektronický halogenový transformátor pro nízkonapěťové halogenové žárovky. K dispozici je ve verzích 60/105/150 W.

### Varování a bezpečnost

- Transformátor není možné provozovat na stejnosměrném napětí


### Údaje o produktu

| Provozní a elektrické              |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Vstupní napětí                     | 230 až 240 V                |
| Frekvence sítě                     | 50 to 60 Hz                 |
| Vstupní frekvence                  | 50 až 60 Hz                 |
| Teplota okolí                      |                             |
| Teplota životnosti pouzdra (jmen.) | 65 °C                       |
| Maximální teplota (max.)           | 75 °C                       |
| Certifikace a použití              |                             |
| Certifikační značky                | SELV Značka CE Označení VDE |

| Označení a balení                |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Objednávací název produktu       | Certaline 105W 230-240V 50/60Hz |
| Celý název výrobku               | CERTALINE 105W 230-240V 50/60HZ |
| Full EOC                         | 871150091380730                 |
| Objednávací kód                  | 91380730                        |
| Číslo materiálu (12NC)           | 913700633991                    |
| Číslování SAP – počet v balení   | 1                               |
| EAN/UPC – výrobek/pouzdro        | 8711500913807                   |
| Číslování SAP – balení v krabici | 100                             |
| Pouzdro – EAN/UPC                | 8711500913814                   |

# Certaline Halogen Transformers

## Rozměrové výkresy



| Product                         | C1      | A1       | B1      |
|---------------------------------|---------|----------|---------|
| Certaline 105W 230-240V 50/60Hz | 19,5 mm | 146,0 mm | 50,0 mm |

