



Certaline Halogen Transformers

Certaline 105W 230-240V 50/60Hz

Philips Certaline — это электронный трансформатор для низковольтных галогеновых ламп. Доступны модели мощностью 60/105/150 Вт.

Данные о продукции

Общая информация	
Версия	mk1
Тип лампы	LV Halogen
Количество ламп	2 штука/единица
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	230 to 240 V
Входная частота	50–60 Hz
Входная мощность (ном.)	35-105 W
Характеристики системы	
Номинальная мощность балласта-лампы	35-105 W
Температура	
Температура корпуса в течение срока службы (ном.)	65 °C
Температура корпуса максимальная (макс.)	75 °C


Предупреждение и условия безопасности

- Transformer is not suitable for DC operation

Соответствие требованиям и область применения	
Знаки утверждения	SELV CE marking VDE marking
Данные об изделии	
Полный код продукта	871150091380730
Название продукта для заказа	Certaline 105W 230-240V 50/60Hz
EAN/UPC — продукт	8711500913807
Код заказа	913700633991
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	100
Материал № (12NC)	913700633991
Вес нетто (шт.)	0,140 kg

Certaline Halogen Transformers

Чертеж размеров



Product	C1	A1	B1
Certaline 105W 230-240V 50/60Hz	19,5 mm	146,0 mm	50,0 mm

Certaline 105W 230-240V 50/60Hz

