



Certaline Halogentransformator

CERTALINE 105W 230-240V 50/60HZ

Philips Certaline är en elektronisk halogentransformator för lågvoltshalogenlampor.
Finns i 60/105/150 W.

Varning och Säkerhet

- Transformatorn lämpar sig inte för DC-drift

Produktdata

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	230–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz

Temperatur	
T-Case, livslängd (nom)	65 °C
T-Case max. (max)	75 °C


Användning och godkännande	
Godkännandemärkningar	SELV CE-märkning VDE-märkning

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	Certaline 105W 230-240V 50/60Hz

Fullständigt produktnamn	CERTALINE 105W 230-240V 50/60HZ
Full EOC	871150091380730
Beställningsnummer	91380730
Materialnummer (12NC)	913700633991
Lokal kod	5281621
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500913807
Räknare - antal förpackningar per kartong	100
EAN/UPC - Hölje	8711500913814

Certaline Halogentransformator

Måttskiss



Product	C1	A1	B1
Certaline 105W 230-240V 50/60Hz	19,5 mm	146,0 mm	50,0 mm

