



# Certaline Halogen Transformers

## Certaline 150W 230-240V 50/60Hz

Philips Certaline — это электронный трансформатор для низковольтных галогеновых ламп. Доступны модели мощностью 60/105/150 Вт.

### Данные о продукции

Общая информация	
Версия	mk1
Тип лампы	LV Halogen
Количество ламп	3 штука/единица

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	230 to 240 V
Входная частота	50-60 Hz
Входная мощность (ном.)	50-150 W

Характеристики системы	
Номинальная мощность балласта-лампы	50-150 W

Температура	
Температура корпуса в течение срока службы (ном.)	65 °C
Температура корпуса максимальная (макс.)	75 °C

### Предупреждение и условия безопасности

- Transformer is not suitable for DC operation



Соответствие требованиям и область применения	
Знаки утверждения	SELV CE marking VDE marking

Данные об изделии	
Полный код продукта	871150091385230
Название продукта для заказа	Certaline 150W 230-240V 50/60Hz
EAN/UPC — продукт	8711500913852
Код заказа	913700634091
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	50
Материал № (12NC)	913700634091
Вес нетто (шт.)	0,245 kg

## Certaline Halogen Transformers

### Чертеж размеров



Certaline 150W 230-240V 50/60Hz

Product	C1	A1	B1
Certaline 150W 230-240V 50/60Hz	36,0 mm	180,0 mm	46,0 mm

