



PrimaVision for CDM Elite MW

HID-PV 315 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Vysoce spolehlivé předřadníky pro světelné zdroje středního příkonu: životnost 80 000 hodin u verzi Xtreme, 50 000 hodin u ostatních verzí


Údaje o produktu

Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Svodový proud (max.)	0,5 mA
Vstupní proud (jmen.)	1.53 A
Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)	4
Prodrátování	
Typ konektoru	Vložka
Teplota okolí	
Rozsah okolních teplot	-20 °C až 55 °C
Mechanické a materiály	
Tělo	/S

Certifikace a použití	
Bezpečnostní standard	EN60928, 60926
Norma pro ochranu životního prostředí	ISO 14001
Certifikační značky	Značka CE Certifikát ENEC Certifikát CB
Označení a balení	
Objednací název produktu	HID-PV 315 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Celý název výrobku	HID-PV 315 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790084311800
Objednací kód	84311800
Číslo materiálu (12NC)	913700639466
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500880888
Číslování SAP – balení v krabici	4
Pouzdro – EAN/UPC	8727900843118

PrimaVision for CDM Elite MW

Rozměrové výkresy



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV 315 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	60,0 mm	215,0 mm	204,5 mm	128,5 mm	111,5 mm

