



# HID-PV für CDM mittlerer Leistung für Leuchteneinbau

## HID-PV 315 /S CDM 220-240V 50/60Hz

HID-PrimaVision Xtreme für CDM-Lampen sind sehr robuste, nicht dimmbare elektronische Vorschaltgeräte für die Außenbeleuchtung. Diese überaus effiziente Lösung eignet sich insbesondere in Anwendungen, in denen eine sehr lange Lebensdauer erforderlich ist. Das Xtreme-Sortiment von Philips wurde speziell dazu entwickelt, weltweit rauen Umgebungsbedingungen standzuhalten.

### Produkt Daten


Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Ableitstrom (max.)	0,5 mA
Eingangsstrom (Nom)	1,53 A
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.) 4	
Verdrahtung	
Anschlusstyp	Einsatz
Temperatur	
Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis 55 °C
Mechanik und Gehäuse	
Gehäuse	/S

Genehmigung und Anwendung	
Sicherheitsstandard	EN60928, 60926
Umweltnorm	ISO 14001
Zeichen & Zertifikate	CE-Kennzeichnung ENEC-Zertifikat CB-Zertifikat

Produktdaten	
Bestell-Produktname	HID-PV 315 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Gesamtbezeichnung des Produkts	HID-PV 315 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Gesamt-Produktcode	872790084311800
Bestellcode	84311800
Material-Nr. (12NC)	913700639466
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500880888
Zähler - Pakete pro Außenkarton	4
EAN Umverpackung	8727900843118

## HID-PV für CDM mittlerer Leistung für Leuchteneinbau

### Abmessungsskizzen



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV 315 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	60,0 mm	215,0 mm	204,5 mm	128,5 mm	111,5 mm

