



HID-PrimaVision CDM (keskiteho)

HID-PV 315 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Xtreme-versiolla on 80 000 tunnin käyttöikä ja muilla versioilla on 50 000 tunnin käyttöikä.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Tyyppin versio	mk1
Lampputyyppi	CDM
Lamppujen määrä	1 kappale/yksikkö
Soveltuu ulkokäyttöön	Yes
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) (nim.)	4
Oletuslamppu valittu	CDM315
Automaattinen uudelleenkäynnistys	Yes

Käyttö ja sähkö tiedot	
Ottojännite	220 - 240 V
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Vähimmäisverkkojännite käytön aikana (min.)	198 V
Toimintataajuus(nim.)	0.11 kHz
Sytytyksen katkaisuaika (nim.)	30 min
Verkkojännitteen suorituskyky (vaihtovirta)	-8% - +6%
Verkkojännitteen suojaus (vaihtovirta)	-10% - +10%
Maavuotovirta (suurin)	0,5 mA
Ulostulojännitteen huippuarvo (maks.)	4000 V
Lampun tehokeruus	-3% / +3%
Ottovirta (nim.)	1.53 A

Johdotus	
Johdon nauhan pituus	10.0 mm
Liitäntälaitteen liitäntäjohdon poikkipinta-ala	0.75-2.50 mm ²
Liitintyyppi	Insert

Järjestelmän ominaisuudet	
Liitäntälaitte-lamppu-järjestelmän teho	315 W
Lampun CDM-nimellisteho	315 W
CDM-järjestelmäteho	340.5 W
Lampun CDM-teho	315.0 W
CDM-tehohäviö	25.5 W

Lämpötila	
T-ympäristö (maks.)	55 °C
T-ympäristö (min.)	-20 °C
T-varastointi (maks.)	80 °C
T-varastointi (min.)	-25 °C
T-kotelo, virran katkaisu (min.)	90 °C


Ohjaujärjestelmät ja himmennys	
Ohjelmoitavat lampun asetukset	-
Esiasetetut integroidut ohjaujärjestelmät	-

HID-PrimaVision CDM (keskiteho)

Ohjelmoitavat himmennysvaihtoehdot	-
Mekaaniset tiedot ja runko	
Runko	/S
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Valaisimen IP-luokitus	34
Ylijännitesuojaus 400 Vac	5 min
Aktiivinen lämpösuojaus	Yes
Turvallisuusstandardi	EN60928, 60926
Laatustandardi	ISO 9000:2000
Ympäristöstandardi	ISO 14001
Harmonisten yliaaltojen standardi	IEC 61000-3-2
Tärinästandardi	IEC 68-2-6 Fc (10-150Hz, 2G)
Hidasteet, vakio	IEC 68-2-29 Eb (10G/16ms)
Kosteusstandardi	EN 61347-2-12 clause 11

Hyväksyntämerkinnät	CE merkintä ENEC sertifiikaatti CB sertifiikaatti
Humina ja äänitaso	37 dB(A)
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	872790084311800
Tilastuotteen nimi	HID-PV 315 /S CDM 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC – tuote	8711500880888
Tilauskoodi	84311800
Sähkönumero	4008035
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	4
Materiaalinumero (12NC)	913700639466
Nettopaino (kappale)	2,500 kg

Mittapiirros



HID-PV 315 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV 315 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	60,0 mm	215,0 mm	204,5 mm	128,5 mm	111,5 mm

