




PrimaVision Mini for CDM

HID-PV m 20 /I CDM HPF 220-240V 50/60Hz

Miniature HID elektronisk forkobling til CDM-lyskilder – giver frihed til at være kreativ og nyskabende i armaturdesign

Produkt data

Drift og el	
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Jordafledningsstrøm (maks.)	0,5 mA
Bredde på startstrøm	0,25 ms
Startstrømspids (maks.)	15 A
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.)	24
Ledningsføring	
Kabellængde fra enhed til lyskilde	2 m
Stiktype	Indsætning
Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-20 °C til 45 °C
T-kabinet, levetid (nom.)	75 °C
T-kappe, maks. (maks.)	75 °C
Mekanik og armaturhus	
Armaturhus	Independent

Godkendelse og anvendelsesområde	
Godkendelsesmærkninger	F-mærkning CE-mærkning ENEC-certifikat CB-certifikat
Produktdata	
Ordreprodukt navn	HID-PV m 20 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Det fulde produkt navn	HID-PV m 20 /I CDM HPF 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790089060000
Beskrivelse af lokal kode	2049074011
Ordrekode	89060000
Materialenr. (12NC)	913700646266
Lokal ordrekode	2049074011
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8711500881632
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8727900890600

PrimaVision Mini for CDM

Målskitse



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1
HID-PV m 20 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,0 mm	234,7 mm	225,1 mm	202,0 mm	49,4 mm

