



PrimaVision Mini para CDM

HID-PV m 20 /I CDM HPF 220-240V 50/60Hz

Equipo electrónico HID en miniatura para lámparas CDM: traspasamos los límites de la creatividad y la innovación en diseño de luminarias


Datos del producto

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Corriente de pérdida a tierra (máx.)	0,5 mA
Anchura de corriente de irrupción	0,25 ms
Pico de corriente de irrupción (máx.)	15 A
Número de productos en MCB (16 A tipo B) (nom.)	24
Cableado	
Longitud de cable de dispositivo a lámpara	2 m
Tipo de conector	Inserción
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C
Vida útil con temperatura (nom.)	75 °C
Temperatura máxima (máx.)	75 °C
Mecánicos y de carcasa	
Carcasa	Independent

Aprobación y aplicación	
Marcas de conformidad	Certificado F Certificado CE Certificado ENEC Certificado CB
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	HID-PV m 20 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Nombre completo del producto	HID-PV m 20 /I CDM HPF 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790089060000
Código de pedido	89060000
Código 12NC	913700646266
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500881632
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8727900890600

PrimaVision Mini para CDM

Plano de dimensiones



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1
HID-PV m 20 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,0 mm	234,7 mm	225,1 mm	202,0 mm	49,4 mm

