




PrimaVision Mini for CDM

HID-PV m 20 /I CDM 220-240V 50/60Hz

适用于 CDM 光源的微型 HID 电子镇流器 —— 突破创新的设计

产品数据

操作和电气	
输入电压	220 至 240 V
线频率	50 to 60 Hz
输入频率	50 至 60 Hz
对地漏电流 (最大)	0.5 mA
侵入电流宽度	0.25 ms
侵入电流峰值 (最大)	15 A
MCB 上的产品数量 (16A 类型 B) (标称)	24
布线	
从设备到灯具的电缆长度	2 m
连接器类型	插入
温度	
环境温度范围	-20 °C 至 45 °C
外壳温度使用寿命 (标称)	75 °C
最大外壳温度 (最大)	75 °C

机械和外壳	
外壳	Independent
审批和申请	
批准标志	F 标志 CE 标志 ENEC 证书 CB 证书
产品数据	
订单产品名称	HID-PV m 20 /I CDM 220-240V 50/60Hz
完整的产品名称	HID-PV m 20 /I CDM 220-240V 50/60Hz
完整产品代码	872790089060000
订购代码	913700646266
材料编号 (12NC)	913700646266
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	8711500881632
计算器 - 每个外包装箱中的包数	10
EAN/UPC - 案例	8727900890600

PrimaVision Mini for CDM

二维绘图



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1
HID-PV m 20 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4.8 mm	34.0 mm	234.7 mm	225.1 mm	202.0 mm	49.4 mm

